

DIGITUS®

19" Industrie PC-Schrank, Glastüren, (B)600 x (T)800 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver 19" Komponenten!

- **Gestellrahmen:** robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- **Schutzart:** IP 40
- **Fronttüren:** abschließbare Glastüren
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden • verschiebbar
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- 1,5-2 mm starkes Stahlblech
- 36 HE Front ist in 3 abschließbare Bereiche geteilt (Monitoreinheit = 9HE; Tastatureinheit = 2 HE; 19"-Montageeinheit: 25 HE)
- passend für Monitor bis 53,34 cm Bildschirmdiagonale (21")
- Maße Glasfläche oberer Bereich: (B)343 x (H)385 mm
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen
- Dach und Seitenteile ausgestattet mit Lüftungsschlitzen zur passigen Belüftung
- 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut, tiefenverstellbare, mit HE Beschriftung
- inkl. bereits montiertem Fachboden (Monitoreinheit) und ausziehbarem Fachboden (Tastatureinheit)
- höhenverstellbare Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Industrie PC-Schrank

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Industrie PC-Schrank		Glastüren	600 kg	600 x 800 mm	1.780 mm	lichtgrau	DN19 36U-6/8PC1	11006103