



Werkzeugwagen 4000871142

Inhalt Werkzeugsortiment:

194-teiliger Werkzeug-Satz 6,3 mm (1/4")

+ 12,5 mm (1/2") in Weichschaumeinlage 4/3+ Modul

6,3 mm (1/4")

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außensechskant-Schrauben** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außensechskant-Schrauben** lange Ausführung SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außen-TORX®-Schrauben** E 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für **Schlitzschrauben** 0,6 x 3,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 8,0
- Innensechskant-Schrauben** 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 1 / 2
- Pozidriv-Schrauben** (PZD) 1 / 2
- Innen-TORX®-Schrauben** T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- 1 Vergrößerungsstück auf 10 mm (3/8") Innenvierkant
- 1 Quergriff L: 115 mm
- 1 Steckgriff L: 134 mm
- je 1 Verlängerung L: 55 / 147 mm
- 1 Kardangelenk L: 36,5 mm
- 1 Umschaltknarre L: 115 mm
- 1 Adapter auf 6,3 mm (1/4") Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Umschaltknarre

10 mm (3/8")

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außensechskant-Schrauben** SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
- 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außensechskant-Schrauben** lange Ausführung SW 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für **Innensechskant-Schrauben** SW 5 / 6 / 8 / 10
- 1 Kardangelenk L: 46,5 mm
- je 1 Verlängerung L: 74 / 150 / 254 mm
- 1 Umschaltknarre L: 199 mm

12,5 mm (1/2")

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außensechskant-Schrauben** SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32
- je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für **Innensechskant-Schrauben** 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 17 / 19 / 22 mm
- Innen-Vielzahn Profil** (XZN) M 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18
- Innen-Keilprofil** (Ribe) M 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14
- Innen-TORX®-Schrauben** T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
- 1 Quergriff L: 298 mm
- 1 Kardangelenk L: 70 mm
- je 1 Verlängerung L: 123 / 248 mm
- 1 Umschaltknarre L: 275 mm

Bit 6,3 mm (1/4")

- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 0,5 x 4,0 / 0,6 x 4,5 / 0,8 x 5,5 / 1,0 x 6,0 mm
- Innensechskant-Schrauben** 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 1 / 2 / 3
- Pozidriv-Schrauben** (PZ) 1 / 2 / 3
- Innen-TORX®-Schrauben** T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- Tamper Resistant TORX®-Schrauben** T 10H / 15H / 20H / 25H / 27H / 30H
- Bit-Adapter auf 6,3 mm (1/4") Innensechskant mit **Dauermagnet** zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben
- 1 Bit-Halter L: 100 mm

4-teiliger Zangen-Satz in Weichschaumeinlage 1/3+ Modul

- 1 Kombizange L: 160 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider L: 180 mm
- 1 Flachrund-Zange L: 200 mm
- 1 Universal-Zange für Rechtshänder L: 260 mm

31-teiliger Schraubendreher-Satz in Weichschaumeinlage 3/3+ Modul

- je 1 Schraubendreher **HEXAnamic®** für **Schlitzschrauben** 0,6 x 3,5 (kurze Ausführung) / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,0 x 5,5 (kurze Ausführung) / 1,2 x 6,5 / 1,2 x 8,0 / 1,6 x 10,0
- Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 0 / 1 / 1 (kurze Ausführung) / 2 / 2 (kurze Ausführung) / 3
- je 1 Schraubendreher mit **Aufhängeloch** im Griff für **Schlitzschrauben** 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm
- Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 1 / 2
- Innen-TORX®-Schrauben** T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- 1 Spannungsprüfer 0,5 x 2,8 mm
- je 1 Winkelschraubendreher mit **Kugelkopf** (lange Seite) für **Innensechskant-Schrauben** SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- je 1 Winkelschraubendreher für **Innen-TORX®-Schrauben** T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- je 1 Elektronik-Schraubendreher Satz für **Schlitzschrauben** 0,3 x 1,5 / 0,4 x 2,0 / 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 mm
- Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 00 / 0 / 1
- Innen-TORX®-Schrauben** T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15

8-teiliger Splinttreiber-Satz in Weichschaumeinlage 1/3+ Modul

- je 1 Splinttreiber mit Handschutz 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- je 1 Flachmeißel mit flachovalem Schaft 18 / 21 mm
- 1 Schlosserhammer 500 g

45-teiliger Schraubenschlüssel-Satz

in Weichschaumeinlage 4/3+ Modul

- je 1 Ring-Maulschlüssel **Außen-Doppel-Sechskant-Traktionsprofil** SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34
- je 1 Doppel-Ringschlüssel **Außen-Doppel-Sechskant Profil** SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 21 x 22 / 24 x 27
- je 1 Doppel-Maulschlüssel **Außen-Sechskant Profil** SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 18 / 17 x 19 / 21 x 22 / 22 x 24 / 24 x 27 / 30 x 32 / 34 x 36

12-teiliger Knarren-Ring-Maulschlüssel Satz

in Weichschaumeinlage 1/3+ Modul

- je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel **Außen-Doppel-Sechskant Profil** SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19