



Auffangwannen DENIOS pro-line, für bis zu 3 IBC

Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben.

- Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Mit integrierten Einfahröffnungen zur sicheren Verwendung von Gabelstaplern und Hubwagen
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen



Das vordere Segment des dreiteiligen Gitterrostes kann schnell und einfach temporär entnommen werden, um zum integrierten Abfüllbereich zu schaffen.



Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®



SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION



NEU

pro-line
by DENIOS



Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	1
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000
Maße außen B x T x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720
Bestellnummer	267-655-JY	267-667-JY

Gleich mitbestellen

Auslaufverlängerung für IBC

- Länge (mm): 250



Bestell-Nr. 117-254-JY

IBC-Deckel-Öffner

- Ringschlüssel zum bequemen Öffnen der Schraubkappen von IBC
- aus verzinktem Stahl
- in 2 Größen erhältlich



DN 150,
Bestell-Nr. 185-786-JY
DN 225,
Bestell-Nr. 185-787-JY

pro-line
by DENIOS



Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	2	2	3	3
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	4000	4000	6000	6000
Maße außen B x T x H (mm)	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610	3737 x 1402 x 486	3737 x 1402 x 517
Bestellnummer	267-658-JY	267-659-JY	267-182-JY	267-181-JY
Zubehör	Vorsatzbehälter für Abfüllvorgänge			
Bestellnummer	267-911-JY	267-911-JY	236-743-JY	236-743-JY