

## palette hygiénique

hauteur x longueur x largeur 155 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en gris

lot 3 pièce



Numéro d'article: 148636



## Palette hygiénique fortes charges

### avec plateau fermé





palette hygiénique

- hauteur x longueur x largeur 155 x 1200 x 800 mm
- en PE régénéré en gris
- poids 42 kg

## Détails techniques

type d'emballage	palette	gerbable	oui
type de palette	palette hygiénique	soubassement	3 patins
matériau	PE régénéré	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
recyclable	oui	convient pour aliments	oui
hauteur	155 mm	Largeur d'entrée côté longueur	325 mm
longueur	1200 mm	Largeur d'entrée côté largeur	225 mm
largeur	800 mm	charge dynamique	2500 kg
capacité de charge statique	7500 kg	charge dans rayonnage	600 kg
Poids	42 kg	bordure de sécurité	oui
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	non
revêtement extérieur	plein	couleur	gris

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diabolo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm