

Planeta-Hebezeuge treuil à câble de chantier électrique

charge de traction 160 kg, hauteur
de construction 640 mm, hauteur de
levage 30 m

Numéro d'article: 149473



Planeta-Hebezeuge Treuil à câble de chantier électrique

Force 160 kg

treuil à câble de chantier électrique




- charge de traction 160 kg
- hauteur de construction 640 mm
- hauteur de levage 30 m
- vitesse de levage 15 - 22 m/min
- treuil avec frein à pression de charge contre écoulement incontrôlé
- longueur x largeur 182 x 244 mm
- poids 23 kg
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- Produit livré opérationnel

Détails techniques






appareil de levage	appareil de levage	largeur	244 mm
type de moyen de levage	treuil	longueur	182 mm

type de treuils	treuil à câble de chantier électrique	alimentation	230 V/1,2 kW/6 A
charge de traction	160 kg	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
course standard	30 m	livraison	opérationnel
commande de levage	électrique	Numéro d'enregistrement DEEE	DE31625224
Vitesse de levage	15-22 m/min	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
nombre de chaînes	1 pièce	Marque selon le registre allemand	Planeta-Hebezeuge
hauteur de construction	640 mm	Poids	23 kg

Accessoires

149468		Rallonge câble commande pour treuil à câble de chantier électrique, longueur 10 m
149469		bras pivotant pour treuil à câble de chantier électrique, force 250 kg
149470		bras pivotant pour treuil à câble de chantier électrique, force 600 kg

Cela s'adapte aussi ...

149167		Chariot porte-palans, charge de traction 1000 kg, largeur de bride 66 - 188 mm
202877		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
667392		élingue ronde, force simple directe 500 kg, longueur utile 4 m, en polyester en olive
908193		palan à levier, charge de traction 1500 kg, levée standard longueur 1,5 m, nombre de brins 1