

RAU établi Basic

hauteur x largeur x profondeur 890 x 1250 x 700 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 1000 kg, exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur, équipement : 1 tiroir, 1 armoire, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



RAU.



Numéro d'article: 222269

RAU Établi Basic

avec plan de travail robuste

établi




- hauteur x largeur x profondeur 890 x 1250 x 700 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 1000 kg
- exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur
- équipement : 1 tiroir, 1 armoire
- à droite 1 tiroir, 1 armoire
- hauteur des tiroirs 1x180 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec poignée barre
- verrouillable avec verrouillage centralisé

- structure en acier, vissé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie


Détails techniques






| | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| type de meuble | table | glissière tiroir | roulements à rouleaux à escamotage automatique |
| type de table | établi | verrouillable | oui |
| Exécution du bâti | 2 pieds / 1 conteneur | poignée | poignée barre |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | matériau de plaque | bois de hêtre massif |
| hauteur | 890 mm | surface de plaque | avec huilage verni |
| largeur | 1250 mm | couleur de la plaque | hêtre |
| profondeur | 700 mm | matériau de châssis | acier |
| épaisseur de panneau | 40 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| profondeur de plaque | 700 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| charge | 1000 kg | surface de face avant | finition peinture époxy |
| hauteur réglable | non | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| équipement établi | 1 tiroir, 1 armoire | matériau de finition | vissé |
| soubassements à droite | 1 tiroir, 1 armoire | système de fermeture | verrouillage centralisé |
| nombre de tiroirs | 1 pièce | nombre de portes | 1 pièce |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x180 mm | roulant | non |
| largeur utile du tiroir | 490 mm | livraison | livré monté |
| profondeur utile du tiroir | 560 mm | garantie | 5 années |
| capacité de charge de tiroir | 100 kg | Poids | 69,54 kg |
| extension tiroir | 90 % | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 222284 |  | kit de compartimentage pour tiroir, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 180 - 360 mm, en blanc |
| 222286 |  | auges pour tiroir, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, en noir |
| 222287 |  | tapis de sol anti-dérapage pour établi, largeur x profondeur 490 x 560 mm, en noir |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |