

chariot à 3 ridelles

force 250 kg, plateau longueur x largeur 945 x 445 mm, plateforme en bois multiplis, rehausse 3 parois (paroi pleine), structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 239104

chariot à 3 ridelles

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 945 x 445 mm
- hauteur de charge 160 mm
- plateforme en bois multiplis
- rehausse 3 parois (paroi pleine)
- structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 890 x 1130 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariot à 3 ridelles	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

			roulettes fixes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc plein
hauteur de charge	160 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	945 mm	Ø de roue	100 mm
largeur de plateau	445 mm	hauteur	890 mm
matériau de plateforme	bois multiplis	longueur	1130 mm
rehausses	3 parois (paroi pleine)	largeur	500 mm
matériau de châssis	acier	Poids	15,7 kg
surface de châssis	avec revêtement en plastique		