

Feuille de données du produit



Article N°: 2436 Etabli roulant avec plans de travail

Equipements de manutention



Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et porte RAL 5007, plan de travail en contreplaqué de 22 mm avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 X 500 X 600 mm) avec porte, 1 plateau fixe et 2 amovibles, 1 placard tiroir (H X P X L : 105 X 415 X 490 mm) avec serrure cylindrique. Charge par plateau : 30 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Charge totale (kg) | 400 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1120 |
| Largeur de surface utile (mm) | 650 |
| Hauteur plateaux (mm) | 226, 850 |
| Longueur totale (mm) | 1220 |
| Largeur totale (mm) | 650 |
| Hauteur totale (mm) | 930 |
| Type de pneu | TPE |
| Roues (mm) | 160 x 40 |
| Poids (kg) | 66 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976024363 |