

Feuille de données du produit



Article N°: 2438 Etabli roulant avec plans de travail

Equipements de manutention



Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et portes RAL 5007, plan de travail en contreplaqué de 22 mm avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 X 500 X 600 mm) avec porte, 1 plateau fixe et 2 amovibles, 1 placard tiroir verrouillable, 4 tiroirs (3 de 120 mm de haut et 1 tiroir de 80 mm de haut). Charge par étagère placard : 30 kg, par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	1120
Largeur de surface utile (mm)	650
Hauteur de zone de chargement (mm)	850
Longueur totale (mm)	1220
Largeur totale (mm)	650
Hauteur totale (mm)	930
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	94
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976024387