



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2433 Zware werkplaatswagen



Opbouwsysteem: Gelaste profielstaal en stalen buis, gepoedercoat. 2 Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, gelijkliggend met frame. 1 Afsluitbare stalen kast met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg). Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x700/600x600x800 mm). Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1250
laadvlak breedte (mm)	800
Etagehoogten (mm)	270, 900
Totale lengte (mm)	1397
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	900
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	86
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976024332