



Product data sheet

Art nr.: 2436 Werkplaatswagen met werkblad

Transportmiddelen



Profielstaal-/stalen buis constructie, gepoedercoat RAL 5007. Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog. 1 Tussenetage en 1 afsluitbare stalen kast met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg). Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm) Met 1 stalen schuiflade met kogellagergeleiding en cilinderslot, H x B x D inw. = 105 x 415 x 490 mm. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 400 |
| laadvlak lengte (mm) | 1120 |
| laadvlak breedte (mm) | 650 |
| Etagehoogten (mm) | 226, 850 |
| Totale lengte (mm) | 1220 |
| Totale breedte (mm) | 650 |
| Totale hoogte (mm) | 930 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 160 x 40 |
| Gewicht (kg) | 66 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976024363 |