

**Artikelnummer:** 129220

**Kurzbeschreibung:** Elektro-Hubwagen E-SDJ 1016

**Langbeschreibung:** Elektro-Hubwagen E-SDJ 1016: Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten oder zum einfachen Transport von Paletten über kurze Wegstrecken. Ausstattungsmkmale: stufenloses, elektrisches Heben und Senken stabile, gummierte Haltegriffe und eine gummierte Handdeichsel für eine einfache und komfortable Handhabung Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren robuste Feststellbremse an



einer Lenkrolle für einen sicheren Stand Plexiglas-Schutzscheibe für maximale Sicherheit mit integriertem Ladegerät (230 V/50 Hz), kann an jeder Steckdose aufgeladen werden wartungsarme Batterie Technische Daten: Tragfähigkeit: 1000 kg Lastschwerpunkt: 600 mm Hubbereich: 85 - 1600 mm Freihub: 1415 mm Bauhöhe (gesenkt): 1980 mm Bauhöhe (gehoben): 2030 mm Gabelzinkenmaße: L 1100 x B 180 x H 60 mm Tragbreite: 570 mm Gesamtlänge: 1720 mm Gesamtbreite: 762 mm Wenderadius: 1470 mm Radausführung: Polyurethan Lenkräder:  $\varnothing$  180 x B 50 mm Tandem-Lastrollen:  $\varnothing$  74 x B 70 mm Hubgeschwindigkeit: 90/140 mm/s Hubmotor: 1,5 kW Batteriekapazität: 12/150 V/Ah Eigengewicht: 410 kg

**EAN/GTIN:** 4260151120644