

DIGITUS 8+2 Port GE PoE Switch

DN-95357
EAN 4016032485926



8+2 Port GE PoE Switch 8 Port PoE 802.3at, 10/100/1000 Mbps + 2 Port GE

Der Digitus PoE Netzwerkschicht DN-95357 verfügt über eine CCTV-Funktion für 250 Meter Ultra-Langstreckenübertragung. Die Benutzer können die CCTV-Funktion wahlweise ein- oder ausschalten. Verbessern Sie die Netzwerksicherheit und schützen Sie sich vor Netzwerkstörungen. Erleichtern Sie die Verwaltung und Wartung und erfüllen Sie die Netzwerk- und Zugangsanforderungen von Unternehmen, Gemeinden, Hotels, Büronetzwerken und Campusnetzwerken.

CCTV-Funktion für 250 Meter Ultra-Langstreckenübertragung

- Schnittstelle: 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ45 Anschluss
- PoE-Standard: IEEE802.3af/at
- PoE-Anschluss: 1~8
- PoE gesamt: 60W
- Stromversorgung: 65W
- Wichtigste Funktion: CCTV
- PoE-Anschlussleistung: Max. 30W
- RJ45 PoE-Stromversorgung: Modus A Anode1/2 Kathode3/6
- Indikator: PWR Grün, LNK/ACT Grün PoE Orange
- Netzwerk-Medien: 10BASE-T: UTP-Kabel der Kategorie 3,4,5 ≤100m
- 100BASE-TX: UTP-Kabel der Kategorie 5, 5e ≤100m
- 1000BASE-T: UTP-Kabel der Kategorie 5, 5e ≤100m

- MAC-Adresstabelle: 2K, automatische Studie, automatische Updates
- Jumbo Frame: 9216Bytes
- Paketpuffer: 2Mbit
- Übertragungsmodus: Speichern-und-Weiterleiten
- Paketweiterleitungsgeschwindigkeit: 14.88Mpps
- Bandbreite: 20Gbps
- Geräteabmessungen: 168*93*32mm
- Gewicht des Geräts
- grüne Energieeinsparung: Unterstützung IEEE802.3az
- Netzeingang: 100~240V AC, 50/60Hz
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40 °C
- Lagertemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% ~ 90% nicht kondensierend
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% ~ 90% nicht kondensierend
- Überspannungsschutz: Gleichtakt ±2KV, Gegentakt ±1KV
- MTBF: >50000 Stunden
- Elektrostatischer Standard: Kontakt ±6KV, Luft ±8KV
- Industrielle Nutzung: nein

Lieferumfang

- PoE-Switch
- Benutzerhandbuch
- Netzkabel
- Netzkabel

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	10,33	46,00	25,40	41,40	48.371,80
Innen-VPE	1	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,03	23,70	19,20	8,70	3.958,85
Netto einzeln ohne VP	1	0,52	16,80	9,40	3,15	497,40

Weitere Anwendungsbilder:

