

Produktdatenblatt

PHILIPS



45238100

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/ Halogenlampen, Vereint die vertrauten Formen und Material (Glas) einer herkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweissem LED Licht, Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von
Die äußerst langlebigen Philips LED-Lampen liefern ein hochwertiges Licht und deutliche, sofortige Energieeinsparungen.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Nein
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	matt

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514452381
Bestellnummer (EOC)	871951445238100
10NC	9290012430

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	105
Artikel mit Verpackung / g	203

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,6	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	12	21,7	7,6

Verschiedenes

Typ



Ausstellungsdatum: 23.05.2022

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.