

Stellfüße mit Rändelteller

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:
Polyamid.
Schraube Stahl.

Ausführung:
schwarz.
Schraube verzinkt.

Hinweis:
Stellfuß mit gerändelter Stellfläche. Starre Ausführung.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Stellfüße mit Rändelteller

Stellfüße mit Rändelteller

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	H1	L	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K0677.2805X016	28,5	M5	9,3	25,3	16	2
K0677.2805X020	28,5	M5	9,3	29,3	20	2
K0677.2805X025	28,5	M5	9,3	34,3	25	2
K0677.2805X040	28,5	M5	9,3	49,3	40	2
K0677.2806X016	28,5	M6	9,3	25,3	16	3,5
K0677.2806X020	28,5	M6	9,3	29,3	20	3,5
K0677.2806X030	28,5	M6	9,3	39,3	30	3,5
K0677.2806X040	28,5	M6	9,3	49,3	40	3,5
K0677.2806X050	28,5	M6	9,3	59,3	50	3,5
K0677.2808X016	28,5	M8	9,3	25,3	16	4,5
K0677.2808X020	28,5	M8	9,3	29,3	20	4,5
K0677.2808X030	28,5	M8	9,3	39,3	30	4,5
K0677.2808X040	28,5	M8	9,3	49,3	40	4,5
K0677.2808X050	28,5	M8	9,3	59,3	50	4,5
K0677.2808X060	28,5	M8	9,3	69,3	60	4,5
K0677.2808X080	28,5	M8	9,3	89,3	80	4,5