

Productinformatie

30 35 140

- Extreem belastbaar en slijtvast
- Verschillende bekvormen
- Lange, ronde bekken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Langbektang

DIN ISO 5745



Algemeen	
Artikel-nr.	30 35 140
EAN	4003773043102
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	102 g
Afmetingen	140 x 53 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	8,0 mm
Puntbreedte (W4)	4,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Beklengte (L3)	37,5 mm
Kopbreedte (W3)	15,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen