

Termékinformációk

46 11 A4

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 A

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- DIN 5254 A: egyenes hegyek
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM Ø

Általános	
Cikkszám	46 11 A4
EAN	4003773042532
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	505 g
Méret	320 x 71 x 18 mm
Szabvány	DIN 5254 A

Műszaki jellemzők	
Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 85 – 140 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 3,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk