

Termékinformációk

85 51 250 AF

Rugószalag bilincsfogó Rögzítővel



- A rögzítő egyszerű és könnyű munkavégzést tesz lehetővé feszes bilincs esetén erő kifejtés nélkül
- Egykezes kireteszelés
- Használható szabvány, helytakarékos és huzalbilincsekhez, valamint rugószalagos gyűrűkhöz, 70 mm-es névleges méretig
- Több mint 40 mm-es szorítási út
- Forgatható, univerzális megfogó betétek a bilincsek biztos megfogásához, minden helyzetben
- Terhelés alatt is forgatható markolatok
- Rendkívül jó karátétel, amivel a bilincsek egyszerűen, kisebb erő kifejtéssel, könnyen és biztonságosan nyithatók
- Keskeny fej, csekély fejszélesség, forgatható megfogó betétek: ideális szerszám szűkös helyeken végzett munkákhoz
- Kiegészítő funkció: tömlők kíméletes leoldása a fogazott fogópofának köszönhetően
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	85 51 250 AF
EAN	4003773078623
Fogó	szürkére foszfátózott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	350 g
Méret	250 x 50 x 20 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás	Ø max. 70 mm
beállító helyzet	19

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



85 51 250 AF

