

Productinformatie

95 17 500

Kabelschaar

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Korte bouwvorm, slechts 500 mm lang
- Gering gewicht, hoge overbrenging
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Niet geschikt voor staaldraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Geringe krachtinspanning door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Instelbaar schroefscharnier
- Snijkop: vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard
- Benen: aluminium buis, zeer bestendig

Algemeen

Artikel-nr.	95 17 500
EAN	4003773026785
Kop	gepolijst
Benen	dompelisolatie, VDE-getest
gewicht	1.477 g
Afmetingen	500 x 175 x 41 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	150 mm ²
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

