

## Lacont PE-kast voor gevaarlijke stoffen PE-KT-EP8

geschikt voor aquatoxische en  
agressieve stoffen, hoogte x breedte  
x diepte 2160 x 1500 x 1480 mm,  
dubbele vleugel deur, stielvlak  
bodempvangbak met rooster

Artikelnummer: 144708



## Lacont Kast voor gevaarlijke stoffen PE-KT-EP8 voor vaten en IBC

PE-kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- voor opslag buiten
- niet beschermd tegen brand
- voor 4 x 200-liter-vat/ 1 x IBC
- hoogte x breedte x diepte 2160 x 1500 x 1480 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1390 x 1340 x 1360 mm
- constructie van polyethyleen
- dubbele vleugel deur
- hoge stabiliteit door rondom lopende stabilisatieribben
- stielvlak bodempvangbak met rooster
- opvangvolume bodempvangbak 1000 l
- onderbouw onderrijdbare voetconstructie



## Technische details

meubeltype	kast	binnendiepte	1360 mm
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	capaciteit	4 x 200-liter-vat/ 1 x IBC
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	kast uitrusting	bodemopvangbak met rooster
opslagplaats	buiten	legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	vloeropvangbak	ja
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	opvangvolume vloeropvangbak	1000 l
hoogte	2160 mm	type deur	dubbele vleugel deur
breedte	1500 mm	materiaal	polyethyleen
diepte	1480 mm	onderbouw	onderrijdbare voetconstructie
binnenhoogte	1390 mm	gewicht	171 kg
binnenbreedte	1340 mm		