

PE-opvangbak WP

voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 510 x
2340 x 1360 mm, bak met
oplegvlakken, vorksloffen



Artikelnummer: 147736



Opvangbak WP

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 510 x 2340 x 1360 mm
- draagvermogen 2500 kg
- van polyethyleen in blauw
- bak met oplegvlakken
- vorksloffen




Technische details










opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	draagvermogen	2500 kg
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen

opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	1000 l	opvangbak uitrusting	oplegvlakken
capaciteit	2 x IBC	onderbouw	vorksloffen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	510 mm	verrijdbaar	nee
breedte	2340 mm	gewicht	67 kg
diepte	1360 mm		

Gerelateerde Producten

147737		voorzetbak voor opvangbak, opvangvolume 86 l, hoogte x breedte x diepte 530 x 530 x 520 mm
--------	---	--

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm

525760



gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm