

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 210 x  
600 x 400 mm, en polypropylène en  
vert, Parois plein, fond plein

lot 2 pièce

Numéro d'article: 204172



## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit



bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 210 x 600 x 400 mm
- force 50 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en vert
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie


## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	charge	50 kg
norme européenne	oui	capacité de gerbage	600 kg
capacité	40 l	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	210 mm	convient pour aliments	oui
longueur	600 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur	400 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable	oui	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	vert
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	plein	Poids	3,2 kg
soubassement	plein		

## Accessoires

531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
531617		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite

## Cela s'adapte aussi ...

229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
--------	---	--