

## ZARGES

### Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 0,4 m, bordes breedte x diepte 800 x 400 mm, 2 treden met profiel (incl. bordes), 45° helling, van aluminium, 2 wielen



Artikelnummer: 219778



## ZARGES Bordestrap

### Helling 45°

Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 0,4 m, bordes breedte x diepte 800 x 400 mm
- trap eenzijdig
- 2 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 800 mm
- hoogte 0,4 m
- 45° helling
- uitlading 0,87 m
- van aluminium
- leuning als accessoire (niet bij inhoud levering inbegrepen)
- 2 wielen
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- gewicht 28,5 kg

## Technische details

stijgtechniek	bordestrap	uitlading	0,87 m
materiaal	aluminium	hoogte	0,4 m
gebruik	eenzijdig	belastbaar tot	300 kg
hoogte sokkel	0,4 m	treden belastbaar tot	150 kg
breedte sokkel	800 mm	in-/uitklapbaar	nee
diepte sokkel	400 mm	verrijdbaar	ja
treden aantal	2	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	treden met profiel	leuning	als accessoire (niet inbegrepen)
breedte treden	800 mm	onderbouw	2 wielen
kanteling	45 °	gewicht	28,5 kg

## Gerelateerde Producten

219786		leuning voor bordestrap, 45° helling, Voor 2 treden
219790		leuning voor bordestrap