

## Hymer rolsteiger 8371

reikhoogte 5,4 m, steigerhoogte 4,64 m, 2 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 3,4 m, platform breedte x diepte 2950 x 650 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 231413



**HYMER**

**10 YEARS WARRANTY**

**Made in Germany**

### rolsteiger







- reikhoogte 5,4 m
- steigerhoogte 4,64 m
- 2 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 3,4 m, platform breedte x diepte 2950 x 650 mm
- 4 x 8 sporten
- met weerbestendig en antislip platform en HYMER-lifter voor het gemakkelijk in- en uithangen van diagonale en normale schoren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 telescopische zijsteunen
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen

- steiger van aluminium
- platform belastbaar tot 200 kg
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 189,2 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
steigertype	rolsteiger	platform belastbaar tot	200 kg
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip platform, HYMER-lifter voor het gemakkelijk in- en uithangen van diagonale en normale schoren
steigerhoogte	4,64 m	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
standhoogte	3,4 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade en 4 telescopische zijsteunen
	5,4 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
platforms aantal	2	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	2950 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	650 mm	balustrade	beide zijden
sporten aantal	4 x 8	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	per platform 1 luik	garantie	10 jaar
diepte	800 mm	gewicht	189,2 kg

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE

