

Cascao

Roulette pivotante avec trou de fixation



force 200 kg, avec bandage TPE, diamètre 160 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 59 mm, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243550

Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 160 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	trou de fixation	13 mm
charge	200 kg	matériau de boîtier	acier inoxydable
pneumatique	TPE	frein	sans
Ø de roue	160 mm	longueur de moyeu	59 mm
matériau de jante	polypropylène	Poids	1,23 kg

