

## Cascoo

### Roulette pivotante avec trou de fixation



force 150 kg, diamètre 50 mm, longueur moyeu 36 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement, jante en Acier, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243651

#### Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 150 kg
- diamètre 50 mm
- longueur moyeu 36 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en Acier
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Diamètre du trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	150 kg	frein	sans
pneumatique	polyuréthane	pare-fils	non
Diamètre de roue	50 mm	Longueur de moyeu	36 mm

matériau de jante	Acier	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,48 kg