

META

breedvakstelling

MINI-RACK

aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 2651 x 800 mm, vaklast 490 kg, 3 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 479472



META Breedvakstelling MINI-RACK

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwweld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 2651 x 800 mm
- veldlast 2500 kg
- vaklast 490 kg
- vak breedte x diepte 2600 x 800 mm
- 3 niveaus met stalen panelen
- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal


- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	versteving door dwarsprofielen
stellingtype	breedvakstelling	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofiel in het midden
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	aanbouvveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2200 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	2651 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	800 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
vaklast	490 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	2600 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
veldlast	2500 kg	levering	gedemonteerd
vakdiepte	800 mm	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	115,533 kg
legbord-/niveautype	stalen panelen		

Gerelateerde Producten

150076		schroefanker voor breedvakstelling
479348		breedvakstelling, aanbouvveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1451 x 800 mm, vaklast 600 kg, 3 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
479392		breedvakstelling, aanbouvveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1851 x 800 mm, vaklast 600 kg, 3 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
479428		breedvakstelling, aanbouvveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 2251 x 800 mm, vaklast 600 kg, 3 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

		met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
480201		legbord van plaatstaal voor breedvakstelling, breedte x diepte 2600 x 800 mm, voor een vaklast van 490 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit