

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 1300 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 250 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 502871

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 1300 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 250 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 70 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | sans |
| type de roulettes | roues pour fortes charges | pare-fils | non |
| modèle | roulette pivotante | hauteur totale | 295 mm |
| charge | 1300 kg | longueur de moyeu | 60 mm |
| pneumatique | polyuréthane | trou de moyeu | 25 mm |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| Ø de roue | 250 mm | largeur de roue | 50 mm |
| matériau de jante | fer de fonte | portée | 70 mm |
| roulement | roulement à billes | longueur de plaque | 138 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | largeur de plaque | 110 mm |
| élément de fixation | panneau | distance trou de vis | 105x75/80 mm |
| conducteur d'électricité | non | Ø de trou de vis | 11 mm |
| matériau de boîtier | acier | surface de boîtier | galvanisé |
| palier de pivotement | roulement à billes | Poids | 9,35 kg |

Accessoires

502896



roue, force 1300 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 250 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm, jante en fer de fonte

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés