

META legbord voor inhaakstelling

breedte x diepte 1000 x 300 mm,
voor een vaklast van 80 kg, uitgerust
met lengtekanaal en
veiligheidsrand, van staal met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 593809



META Legbord

Praktische uitbreiding van de plank

legbord voor inhaakstelling

- breedte x diepte 1000 x 300 mm
- voor een vaklast van 80 kg
- uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	stelling	diepte	300 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	300 mm
stellingveld	onderdeel	vaklast	80 kg
onderdeel	legbord	legborden / niveaus uitrusting	lengtekanaal en veiligheidsrand
stellingaccessoires	legbord	materiaal	staal
voor stellingtype	inhaakstelling	oppervlak legbord	m. poedercoating
legbord-/niveautype	Stalen bodem	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1000 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vakbreedte	1000 mm	gewicht	2,863 kg

