

bac de rétention PE

pour 4 fûts de 60 litres, volume de rétention 120 l, hauteur x largeur x profondeur 315 x 800 x 1200 mm, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur



Numéro d'article: 844716



Palette de rétention

aux dimensions de palette européenne

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour 4 fûts de 60 litres
- volume de rétention 120 l
- hauteur x largeur x profondeur 315 x 800 x 1200 mm
- en polyéthylène, coloris noir
- bac s. caillebotis
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	1200 mm
type de bac de rétention	bac de rétention PE	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	couleur	noir

volume de rétention	120 l	équipement bac de rétention	aucun
capacité	4 fûts de 60 litres	possibilité de passage au-dessous	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	315 mm	roulant	non
largeur	800 mm	Poids	30 kg

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm