

Einschübe: 4 (438 x 315 mm)  
 Insertions: 4 (438 x 315 mm)  
 Contenance : 4 x 438 x 315 mm



### Heißluftofen AT120 mit Grill und Beschwadung



- Gehäuse und Garraum Edelstahl
- Temperaturschalter: 0 °C bis 300 °C
- Zeitschalter: 0 bis 120 Minuten
- Tür mit Doppelscheibe
- Innenbeleuchtung
- Mit 2 Motoren
- Grilleistung: 2,0 kW
- Festwasseranschluss 3/4 Zoll
- Einschübe: 4 (438 x 315 mm)
- Abstand zwischen den Blechen 70 mm
- Anschlusswert: 2,67 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 597 x T 618 x H 570 mm
- Inklusive 4 Bleche

GTIN 4015613400662  
 Art.-Nr. A120788

### Convection oven AT120 with grill and humidity



- Body and cooking chamber made of stainless steel
- Temperature switch: 0 °C to 300 °C
- Timer: 0 - 120 minutes
- Double glazed door
- Interior lighting
- With 2 motors
- Grill power: 2,0 kW
- Connection to the water supply 3/4"
- Insertions: 4 (438 x 315 mm)
- Distance between trays 70 mm
- Power: 2,67 kW / 230 V 50/60 Hz
- Size: W 597 x D 618 x H 570 mm
- Includes 4 baking trays

GTIN 4015613400662  
 Code-No. A120788

### Four à convection AT120 avec grill et vapeur



- Entièrement en acier inoxydable
- Plage de température : de 0 °C à 300 °C
- Minuterie : 0 - 120 minutes
- Porte à double vitrage
- Éclairage intérieur
- Avec 2 moteurs
- Puissance du grill : 2,0 kW
- Raccordement eau 3/4"
- Contenance : 4 x 438 x 315 mm
- Espacement entre grilles 70 mm
- Puissance : 2,67 kW / 230 V 50/60 Hz
- Dimensions : L 597 x P 618 x H 570 mm
- 4 plaques incluses

GTIN 4015613400662  
 Code-No. A120788