

Schefer

Palettenhubwagen

EHW 20 Eco Hybrid Plus

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 150 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 80 mm



Artikelnummer: 225566

Schefer Elektro-Palettenhubwagen EHW 20 Eco Hybrid Plus

top Preis-/Leistungsverhältnis

Palettenhubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 150 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 80 mm
- Hubhöhe 105 mm / abgesenkte Höhe 80 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Hubmotor 0,35 kW
- Fahrmotor 0,75 kW
- mit Not-Ausschalter
- Fahrgeschwindigkeit mit Last 4 km/h, ohne Last 4,5 km/h
- Steigvermögen mit Last 3 %
- elektromagnetisches Bremssystem
- mit Akku 24V/25 Ah
- mit externem Ladegerät
- Lenkeinschlag 90 ° / Wenderadius 1340 mm
- Länge 1546 mm
- Gewicht 125 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Breite	540 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Lenkeinschlag	90 °
Traglast	2000 kg	Wenderadius	1340 mm
Länge Gabel	1150 mm	Schnellhub	nein
Breite Gabelzinken	160 mm	Spannungsversorgung	Akku 24V/25 Ah
Tragbreite	540 mm	Ladegerät	24 V/4 Ah
Bedienung Hub	elektrisch	Leistung Fahrmotor	0,75 kW
Bedienung Fahrwerk	elektrisch	Leistung Hubmotor	0,35 kW
Hubhöhe (min.)	80 mm	Fahrgeschwindigkeit mit Last	4 km/h
Hubhöhe (max.)	105 mm	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	4,5 km/h
Material Antriebsrad	Polyurethan	Steigvermögen mit Last	3 %
Material Gabelrollen	Polyurethan	Bremsentyp	elektromagnetische Bremsen
Gabelrollen	Tandem	Lastschwerpunkt	600 mm
Durchmesser Antriebsrad	150 mm	Wiegefunktion	nein
Breite Antriebsrad	70 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Marke laut EAR-Register	Schefer
Breite Gabelrolle	60 mm	Gewicht	125 kg
Länge	1546 mm		

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot