

## Regalkasten

### Top

Höhe x Breite x Tiefe 90 x 156 x 600 mm, Aus Polypropylen, in taubenblau

VE 12 Stück

Artikelnummer: 525013



## Regalkasten Top

### hoch belastbar durch Verstärkungsrippen

Regalkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 90 x 156 x 600 mm
- Aus Polypropylen
- in taubenblau
- Wände geschlossen
- Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettierfläche
- durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand stapelbar
- Rollenbahng geeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Material Lebensmittelgeeignet
- Lieferumfang: inklusive Etiketten

## Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	nestbar	nein
Euronorm	nein	Lebensmittelgeeignet	ja
Höhe	90 mm	Griff	stirnseitige Griffmulde

Breite	156 mm	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche
Tiefe	600 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Material	Polypropylen	Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen
recyclebar	ja	Farbe	taubenblau
Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
rollenbahneignung	ja	Lieferumfang	inklusive Etiketten
stapelbar	ja	Gewicht	0,56 kg
stapelbar durch	Stapelfuß, Stapelrand umlaufend		

## Zubehör

525014		Querteiler, für Regalkasten, Höhe x Breite 90 x 156 mm, aus Polypropylen in transparent
525016		Sicherungsbügel, für Regalkasten 156 mm breit, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525020		Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Regalkasten, Breite x Tiefe 156 x 600 mm, in transparent, mit Griffloch
525022		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 90 x 156 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige

## Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
215704		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau

