

## Hovden Sign Grafiet 1120lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 630044  
 EAN: 7021986300444  
 Vervangt: 614010



### Elektrisch

System wattage: 12W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 1120lm  
 Werkzaamheid: 93 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Lens  
 Bundelhoek: 70°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Buiten  
 Kabel: Kabel 1m

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 820  
 Breedte (mm) W: 125  
 Hoogte (mm) H: 100  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.733 / 1.575

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 850 x 130 x 100

