


Micromar Menetmérő betétek. Menetmérő mikrométer

- Kopásálló speciális acél, edzett. Hengeres befogószárral és rugós gyűrűvel a forgatható rögzítéshez a mérőorsó és az ülék furatában.
- Egy pár 1 ülék- és 1 kúptapintóból áll.
- **0,2–0,45 mm emelkedésnél az ülék tapintó 3 menetet fog át.** Ezért a 715 E menetbeállító csapokkal kell beállítani, egyébként pedig a 43 Z beállító etalonokkal.

DIN
863-3



Tartozékok

Menet- emelkedés	Ülék Rendelési sz.	Kúp Rendelési sz.
Középméretű, külső menet		
Metrikus 60°		
0,2	4173007	4173407
0,25	4173008	4173408
0,3	4173009	4173409
0,35	4173010	4173410
0,4	4173011	4173411
0,45	4173012	4173412
0,5–0,7	4173000	4173400
0,7–1	4173001	4173401
1,25–2	4173002	4173402
2–3,5	4173003	4173403
3,5–5	4173004	4173404
5–7	4173005	4173405
7–9	4173006	4173406
Trapéz 30°		
1	4173250	4173650
1,5	4173251	4173651
2	4173252	4173652
3	4173253	4173653
4	4173254	4173654
5	4173255	4173655
6	4173256	4173656
7	4173257	4173657
8	4173258	4173658
9	4173259	4173659
10	4173260	4173660
12	4173261	4173661
14	4173262	4173662
16	4173263	4173663
18	4173264	4173664
20	4173265	4173665

Menet- emelkedés	Ülék Rendelési sz.	Kúp Rendelési sz.
Középméretű, külső menet		
UST 60°		
60–48	4173113	4173513
48–40	4173114	4173514
40–32	4173115	4173515
32–24	4173116	4173516
24–18	4173117	4173517
18–14	4173118	4173518
14–10	4173119	4173519
10–7	4173120	4173520
7–4,5	4173121	4173521
4,5–3	4173122	4173522
Whitworth 55°		
40–32	4173043	4173443
32–24	4173044	4173444
24–18	4173045	4173445
18–14	4173046	4173446
14–10	4173047	4173447
10–7	4173048	4173448
7–4,5	4173049	4173449
4,5–3	4173050	4173450
3–2,5	4179408	4179409