

Schutzkontakt- Wandsteckdose - Gehäusegröße 66x54



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	724
EAN	4024941007245
Produktgruppe	Schutzkontakt-Wandsteckdose gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)
Schutzart	IP44

Artikelbeschreibung	
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil blau RAL 5015, Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelknickschutz grau RAL 7035
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Geräte-Höhe	66mm
Geräte-Breite	54mm
Geräte-Tiefe	56.5mm
Gehäusegrösse	66x54 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung sind einmal oben und einmal unten mit einer Kabeleinführungstülle verschlossen. Die Leitungseinführung einmal rückwärtig ist verschlossen, Der Anschluss ist seitlich

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,107 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007245
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	0,107 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941959483
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,273 kg
Volumen	7.140 ccm

