



07504012

Profilgehäuse NoVoTronic

233 x 121 x 350 mm

Profilgehäuse NoVoTronic 233 x 121 x 350 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	233 mm
Breite	121 mm
Tiefe	350 mm
Gehäusematerial	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-ALMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe Elektronikgehäuse	Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 9005, tiefschwarz, Funktionseinschubstreifen RAL 3003, rubinrot
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	3.45 kg
GTIN	4250157902252

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

≡ ≡

83900003

Batterieeinschubfach 9V Block

≡ ≡

83900006

Batterieeinschubfach 4 x AA Zellen