

Omega 3.5TM

LUPENLEUCHE

Datenblatt



Die Omega 3.5 ist eine kompakte und leichte Lupenleuchte mit einer 9cm 5-Dioptrien-Vergrößerungslinse (2,25X) aus Acryl. Der helle Tageslicht-LED-Ring um die Vergrößerungslinse sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung für präzise Kontrollen und Erkennen feinsten Details – wählen Sie die gewünschte Lichtintensität aus 4 Helligkeitsstufen. Das frei bewegliche Kopfgelenk und der 68cm lange Arm mit 2 flexiblen Abschnitten, ermöglichte eine genaue Positionierung. Der wartungsarme Arm mit Silikonbeschichtung lässt sich leicht in 2 Abschnitte zerlegen; zur einfachen Aufbewahrung in der Transporttasche. Die schlanke Profilklemme nimmt wenig Platz auf Ihrer Workstation ein und ihre flache Seite passt zwischen Arbeitstischen durch. Während der Nutzung als Leuchte kann die Linse abgedeckt werden. Transporttasche inbegriffen.

LED 6 000 K daylight

7 000 Lux bei 15cm

4 Helligkeitsstufen



LIGHT QUALITY



ERGONOMICS



DESIGN

presented by




office@daylight-lampen-leuchten.de

Omega 3.5TM

LUPENLEUCHE

E25500



HAUPTMERKMALE

- Kompakter Lupenkopf mit leichter 9 cm (5D / 2,25X) Acryllinse
- Der Arm kann zur einfachen Aufbewahrung in zwei Teile geteilt werden
- Drehkopfgelenk um eine genaue Positionierung zu ermöglichen
- Silikonbeschichteter Arm mit großer Reichweite und zwei flexiblen Abschnitten
- Abnehmbare, schlanke Profilklemme
- 4 Helligkeitsstufen
- Tragetasche mit Tragegurt

TECHNISCHE ANGABEN

Produktinformationen

Gewicht	1.5 kg
Farbe	Weiß / Hellgrau
Linsendurchmesser	9 cm
Primäre Linsen-Vergrößerung	5D (2.25X)
Linsenmaterial	Acryl
Reichweite	68cm

Lichtleistung

Lichtquelle	57 SMD LED
Lumen	557 lm
Lux bei 15 cm	7 000
Farbtemperatur	6 000 K
CRI	80+
Stromverbrauch	6.5W

Verpackungsinformationen

Höhe	19.5cm
Breite	56.2cm
Tiefe	7.8cm
Gewicht verpackt	1.8kg
Menge pro Umkarton	6

TRANSPORTTASCHE INBEGRIFFEN

