



LT058

**Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Prismenklemme 70mm<sup>2</sup> Cu/Al, Hutschiene**

**Technische Merkmale**

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 70mm <sup>2</sup>
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	4,5Nm
Frequenz	50-60
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP3X
Tiefe installiertes Produkt	80 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	160 A
Gewicht	0.795 kg
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	25.46 W
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 / 70mm <sup>2</sup>
Höhe installiertes Produkt	206 mm
Breite installiertes Produkt	106 mm
Länge	150 mm