



Beispiel

Bestellzeichen: PCT 080807
Artikelnummer: 7022561
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074003737
E-Number:
 Finland: 3423526
 Dänemark: 8212002597
 Italien: 7302015
 Schweden: 7022561
 Norwegen: 2536602

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	82	80	65	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	3.2	3.1	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Klar transparent			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Fimko
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			UL Canada
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Gost R
Zubehör:				
TM 0808	Montageplatte			
TRM 0808	Tragschiene TS 15			
TF 28037	Befestigungsglasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 82x80x55-95

