

Lacont

PE-Gefahrstoffschränk

PE-KT-EP8

geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2160 x 1500 x 1480 mm, Doppel-Flügeltür, Stellebene Bodenwanne mit PE-Gitterrost

Artikelnummer: 144709



Lacont Gefahrstoffschränk PE-KT-EP8

für Fässer und KTC

PE-Gefahrstoffschränk

- geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- zur Lagerung im Freien
- nicht brandgeschützt
- für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
- Höhe x Breite x Tiefe 2160 x 1500 x 1480 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1390 x 1340 x 1360 mm
- Konstruktion aus Polyethylen
- Doppel-Flügeltür
- hohe Stabilität durch umlaufende Stabilisierungsrippen
- Stellebene Bodenwanne mit PE-Gitterrost
- Auffangvolumen Bodenwanne 1000 l
- Unterbau unterfahrbare Fußkonstruktion



Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innentiefe	1360 mm
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Kapazität	4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Schrank Ausstattung	Bodenwanne mit Gitterrost
Lagerort	im Freien	Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	Bodenwanne mit PE-Gitterrost
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	Bodenwanne	ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Auffangvolumen Bodenwanne	1000 l
Höhe	2160 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Breite	1500 mm	Material	Polyethylen
Tiefe	1480 mm	Unterbau	unterfahrbare Fußkonstruktion
Innenhöhe	1390 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	hohe Stabilität durch umlaufende Stabilisierungsrippen
Innenbreite	1340 mm	Gewicht	191 kg