

Stuhl-Treppenkarre

Traglast 175 kg, Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm, über Flügelschrauben stufenlos höhenverstellbare Tragarme, mit 3-Stern-Satz, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 157795



Stuhl-Treppenkarre

Traglast 175 kg

Stuhl-Treppenkarre

- Traglast 175 kg
- Höhe x Breite 1300 x 580 mm
- Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm
- Länge der Tragarme 430 mm
- Tragbreite 245 mm
- über Flügelschrauben stufenlos höhenverstellbare Tragarme
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- mit 3-Stern-Satz
- Räder mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Stuhlkarre	Sternsatz	3-Stern
Traglast	175 kg	Bereifung	Vollgummi
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
Schaufelbreite	280 mm	Breite	580 mm

Schaufeltiefe	230 mm	Karre Ausstattung	höhenverstellbare Tragarme
Länge Tragarme	430 mm	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Tragbreite	245 mm	Gewicht	14,5 kg
klappbar	nein		