

Parallelschraubstock

Backenbreite 175 mm, Spannweite 220 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau

Artikelnummer: 195748



Parallelschraubstock

Parallelschraubstock

- Backenbreite 175 mm
- Spannweite 220 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Aus Stahl in blau
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Stahl
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	blau
Backenbreite	175 mm	Werkzeug Funktion	Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
Spannweite	220 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	nein	Lieferumfang	ohne Befestigungsschrauben für die Arbeitsplatte
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja	Gewicht	26,3 kg

Zubehör

510976



Alu-Magnetbacken, für Backenbreite 175 mm