

Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 423 x 800 x 600 mm, Inhalt 114 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden doppelt verstärkt, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 209665



mobiler Rechteckbehälter

3in1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox

Rechteckbehälter






- Geeignet sowohl für großvolumige, aber leichte Teile als auch für schweres Ladegut
- Höhe x Breite x Tiefe 423 x 800 x 600 mm
- Inhalt 114 l
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in blau
- Wände geschlossen
- Boden doppelt verstärkt
- Unterbau Rollen
- Etikettierflächen an den Stirnseiten
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lieferung inklusive Etikettenabdeckungen

Technische Details

| | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------|
| Behältertyp | Rechteckbehälter | unterfahrbar | ja |
| geeignet für | großvolumige, leichte | Unterbau | Rollen |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| (Produkt/Material) | Teile, schweres Ladegut | | |
| Euronorm | ja | Fahrgestell | 4 Lenkrollen |
| Inhalt | 114 l | Rad-Ø | 75 mm |
| Höhe | 423 mm | Beschriftungsfeld | Etikettierflächen an den Stirnseiten |
| Breite | 800 mm | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +80 °C |
| Tiefe | 600 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Material | Polypropylen | Gefahrstoffeignung | nein |
| recyclbar | ja | Deckel | nein |
| Wandkonstruktion | geschlossen | Farbe | blau |
| Bodenkonstruktion | doppelt verstärkt | Lieferumfang | inklusive Etikettenabdeckungen |
| faltbar | nein | Gewicht | 6,57 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 114305 |  | Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau |
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge |
| 524171 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |