

# Canon PIXMA iP110



L'impression connectée en déplacement

Connectez-vous et imprimez en déplacement avec l'imprimante portable ultime. Cette imprimante légère se range dans un sac pour ordinateur portable et vous permet d'imprimer directement depuis des appareils intelligents et le Cloud avec des résultats extraordinaires.

## Points forts

- Connectez-vous et imprimez en déplacement avec l'imprimante Wi-Fi portable ultime
- Impressionnez votre entourage avec des tirages haute résolution de qualité exceptionnelle de 9600 dpi
- Découvrez la liberté créative de l'impression depuis le Cloud avec PIXMA Cloud Link
- Préparez-vous à imprimer facilement depuis des appareils intelligents avec l'application PIXMA Printing Solutions
- Imprimez sans cordon d'alimentation avec la batterie fournie

## Caractéristiques principales



Pratique et facile à remplacer



Impression photo haute résolution



Tête d'impression de qualité professionnelle



Utilisation et partage sans fil



Impression directe depuis le cloud



Compatibilité tablettes et smartphones



Application PIXMA Printing Solutions

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 9600 <sup>1</sup> × 2400 dpi
<b>Moteur d'impression</b>	2 cartouches d'encre : noire (noir pigmenté) et couleur (CMJN) Tête d'impression FINE à jet d'encre avec gouttes d'encre de 1 pl (minimum) Encres ChromaLife100
<b>Vitesse d'impression qualité labo photo</b>	10 × 15 cm sans marge : environ 50 secondes (standard)
<b>Vitesse d'impression en noir et blanc</b>	environ 9,0 images par minute <sup>1</sup>
<b>Vitesse d'impression en couleur</b>	environ 5,8 images par minute <sup>1</sup>
<b>Vitesse d'impression photo</b>	10 × 15 cm sans marge : environ 53 secondes <sup>1</sup>
<b>Impression sans marge</b>	Oui (A4, Lettre, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm)
<b>Impression recto verso</b>	Fonctionnement manuel

## AUTONOMIE DES CARTOUCHES

<b>ENCRES COMPATIBLES</b>	PGI-35 Noir CLI-36 Couleur
<b>Durée de vie d'une cartouche d'encre</b>	PGI-35 noir : 191 pages ou 1915 photos* CLI-36 couleur : 249 pages ou 104 photos*
<b>Testing standards</b>	ISO/IEC 24711 pour les pages de document A4 couleur ISO/IEC 29102 pour les photos 10 × 15 cm couleur sans marge Valeurs obtenues lors d'impressions continues * Autonomie supplémentaire estimée.

## PAPIERS PRIS EN CHARGE

<b>Types de papiers</b>	Papier ordinaire Enveloppes Papier Photo Glacé II (PP-201) Papier Photo Glacé (GP-501) Papier Mat à Fort Grammage (MP-101) Autocollants photo (PS-101)
<b>Capacité papier maximum en entrée</b>	Chargeur de documents : max. 50 feuilles
<b>Formats de papier</b>	A4, B5, A5, Lettre, Légal, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
<b>Paper Weight</b>	Papier ordinaire : de 64 à 105 g/m <sup>2</sup> Papiers photo Canon jusqu'à 275 g/m <sup>2</sup>

## CONNECTIVITÉ

<b>Connexions câblées</b>	USB Haute-vitesse (Port B)
<b>Connexions sans fil</b>	Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration
<b>Applications Support</b>	PIXMA Cloud Link Application PIXMA Printing Solutions Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Mode point d'accès PictBridge via une connexion WLAN

## PILOTES ET LOGICIELS

<b>Systèmes d'exploitation pris en charge</b>	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 et SP2 / XP SP3 (32 bits) Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure
<b>Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge</b>	iOS Android Windows RT
<b>Configuration système minimale requise</b>	Windows : espace disque de 3 Go, Internet Explorer 8 Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5 Affichage : XGA 1024 × 768
<b>Software Included</b>	My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (plug-in pour IE8 ou version ultérieure)

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Alimentation</b>	CA : 100-240 V, 50/60 Hz Batterie au lithium-ion
<b>Consommation</b>	En attente : environ 1,8 W (connexion sans fil à l'ordinateur) Hors tension : environ 0,2 W Impression : environ 10 W (connexion sans fil à l'ordinateur) <sup>1</sup>
<b>Environnement d'utilisation recommandé</b>	Température : 15 à 30 °C Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)
<b>Niveaux sonores</b>	Environ 38,5 dB(A) <sup>1</sup>
<b>Dimensions (L × P × H)</b>	Environ 322 × 226 × 62 mm Environ 322 × 185 × 62 mm (sans batterie)
<b>Weight</b>	Environ 2,2 kg Environ 2 kg (sans batterie)