


Signalleuchte

Signalleuchten, 6.4 mm Blendenaussparung



FEATURES:

Trapezlinse

Für Panelstärken 0.5...3.5 mm

Mutter und Zahnscheibe im Lieferumfang enthalten

Abisolierter Draht 164 mm lang

SPECIFICATION:

Ausschnitt \varnothing 6.5 mm

Anschlussart Drähte

Länge 31 mm

Durchmesser 7.5 mm

Abmessungen \varnothing x L 7.5 x 31 mm

PRODUCT RANGE:

Art. Nr.	Lichtart	Spannung max.	Strom	Farbe
RND 210-00033	Glühlampe	6 V	40 mA	Bernstein/Amber
RND 210-00034	Glühlampe	6 V	40 mA	Grün
RND 210-00035	Glühlampe	6 V	40 mA	Rot
RND 210-00021	Glühlampe	14 V	40 mA	Bernstein/Amber
RND 210-00022	Glühlampe	14 V	40 mA	Grün
RND 210-00023	Glühlampe	14 V	40 mA	Opal
RND 210-00024	Glühlampe	14 V	40 mA	Rot
RND 210-00029	Glühlampe	28 V	30 mA	Bernstein/Amber
RND 210-00030	Glühlampe	28 V	30 mA	Grün
RND 210-00031	Glühlampe	28 V	30 mA	Opal
RND 210-00032	Glühlampe	28 V	30 mA	Rot
RND 210-00018	Neon	125 V	0.8 mA	Bernstein/Amber
RND 210-00019	Neon	125 V	0.8 mA	Grün
RND 210-00020	Neon	125 V	0.8 mA	Rot
RND 210-00025	Neon	240 V	1 mA	Bernstein/Amber
RND 210-00026	Neon	240 V	1 mA	Grün
RND 210-00027	Neon	240 V	1 mA	Rot
RND 210-00028	Neon	240 V	1 mA	Klar