

PRODUKTDATENBLATT

DS40

ALPHALINE ●○○

●●●●○○ Lebensdauer

Diamantschleifopf 

- Gute Staubabführung
- Gute Zerspanung
- Gutes Preis/Leistungsverhältnis

Für den preisbewussten Profi ist der DS40 eine sehr gute Wahl. Der DS40 erreicht eine hohe Zerspanungsleistung und macht, auch dank der effizienten Staubabführung, das Arbeiten einfacher.



Typenbezeichnung	DS40
Artikelbezeichnung 1	Diamantschleifopf
Artikel-Nr.	303222
GTIN	4011890061312
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,460 kg
Produktabmessung	125 x 5,0 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Form Langversion	Diamantschleifopf
Form Kurzversion	Diamantschleifopf
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,460 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN