

# FL 220HV

## Alles auf den Punkt - kein Schnickschnack



TECHNISCHE DATEN		FL 220HV	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
				<b>ARTIKEL-NR. 220000</b>
Selbstnivellierend		horizontal/vertikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Arbeitsbereich bis 400 m im Durchmesser</li> <li>· Staub- /Wasserschutz IP 54</li> <li>· 90° Lotstrahl</li> <li>· Automatische TILT-Funktion</li> <li>· Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches</li> <li>· Manuellfunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Empfänger FR 45 mit Halteklammer</li> <li>· Akku</li> <li>· Intelligentes Ladegerät</li> <li>· Batteriefach für Alkalinebatterien</li> <li>· Koffer</li> </ul>
Selbstnivellierbereich		±5°		
Laserklasse		2		
Sichtbarer Laserstrahl		rot		
Genauigkeit horizontal		1,0 mm / 10 m		
Genauigkeit vertikal		1,5 mm / 10 m		
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø		400 m		
90° Lotpunkt		ja		
TILT-Funktion		ja		
Manuellfunktion		ja		
Rotationsgeschwindigkeit U/min.		600		
Betriebsdauer		NiMH / 20 h		
Temperaturbereich		-20° bis +50°C		
Staub- /Wasserschutz		IP 54		