

4045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Stahlbeschläge.

Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.



Mit Holm verpresste Leiterfüße.

Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.



4045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

SPROSSENANZAHL	2x8	2x10	2x12
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	14	17	21
HOLM (CA. MM)	60/60	66/66	71/71
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	2.32	2.88	3.44
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	4	4.84	5.98
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.93	3.74	4.82
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	1.52	2.05	2.59
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.43	5.24	6.32
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.02	3.55	4.09
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.93	5.74	6.82
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.52	4.05	4.59
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	2.05	2.58	3.12
GESAMTBREITE (CA. MM)	750	948	948
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.55	1.94	2.19
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	9.5	12.1	14.9
GEWICHT (CA. KG)	9.5	12.1	14.9
BEST.-NR.	404516	404520	404524