

IQS-Steckanschlüsse - Standard

T-Steckverbindungen mit Stecknippel*

Standard

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
IQST 40H	4	4	IQST 100H	10	10
IQST 60H	6	6	IQST 120H	12	12
IQST 80H	8	8	IQST 160H	16	16

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Y-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend)

Standard

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
IQSY 40H	4	4	IQSY 80H60	8	reduziert 6	IQSY 100H	10	10
IQSY 60H40	6	reduziert 4	IQSY 80H	8	8	IQSY 120H100	12	reduziert 10
IQSY 60H	6	6	IQSY 100H80	10	reduziert 8	IQSY 120H	12	12



T-Mehrfachverteiler mit Stecknippel und 3 Abgängen

Standard

Typ	D	D ₁
IQST3 60H40	6	4
IQST3 80H40	8	4
IQST3 80H60	8	6
IQST3 100H80	10	8



Mehrfachverteiler mit Stecknippel und 4 Abgängen

Standard

Typ	D	D ₁
IQSQ 60H40	6	4
IQSQ 80H60	8	6



Steckanschluss-Einschraubtüllen (R-Gewinde / metrischer Nippel)

Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSG 184H	R 1/8"	4	IQSG 1410H	R 1/4"	10	IQSG 3814H	R 3/8"	14
IQSG 186H	R 1/8"	6	IQSG 1412H	R 1/4"	12	IQSG 3816H	R 3/8"	16
IQSG 188H	R 1/8"	8	IQSG 386H	R 3/8"	6	IQSG 1210H	R 1/2"	10
IQSG 144H	R 1/4"	4	IQSG 388H	R 3/8"	8	IQSG 1212H	R 1/2"	12
IQSG 146H	R 1/4"	6	IQSG 3810H	R 3/8"	10	IQSG 1214H	R 1/2"	14
IQSG 148H	R 1/4"	8	IQSG 3812H	R 3/8"	12	IQSG 1216H	R 1/2"	16



Steckanschluss-Einschraubtüllen (G-Gewinde / metrischer Nippel)

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSG M54H	M 5	4	IQSG 148H G	G 1/4"	8	IQSG 3814H G	G 3/8"	14
IQSG M56H	M 5	6	IQSG 1410H G	G 1/4"	10	IQSG 3816H G	G 3/8"	16
IQSG 184H G	G 1/8"	4	IQSG 1412H G	G 1/4"	12	IQSG 1210H G	G 1/2"	10
IQSG 186H G	G 1/8"	6	IQSG 386H G	G 3/8"	6	IQSG 1212H G	G 1/2"	12
IQSG 188H G	G 1/8"	8	IQSG 388H G	G 3/8"	8	IQSG 1214H G	G 1/2"	14
IQSG 144H G	G 1/4"	4	IQSG 3810H G	G 3/8"	10	IQSG 1216H G	G 1/2"	16
IQSG 146H G	G 1/4"	6	IQSG 3812H G	G 3/8"	12			



Steckanschluss-Einschraubtüllen (NPT-Gewinde / metrischer Nippel)

Standard

Typ	R	D	Typ	R	D
IQSG U104H	UNF 10-32	4	IQSG 148H NPT	1/4" NPT	8
IQSG U106H	UNF 10-32	6	IQSG 1410H NPT	1/4" NPT	10
IQSG 184H NPT	1/8" NPT	4	IQSG 388H NPT	3/8" NPT	8
IQSG 186H NPT	1/8" NPT	6	IQSG 3810H NPT	3/8" NPT	10
IQSG 188H NPT	1/8" NPT	8	IQSG 3812H NPT	3/8" NPT	12
IQSG 144H NPT	1/4" NPT	4	IQSG 1212H NPT	1/2" NPT	12
IQSG 146H NPT	1/4" NPT	6			



Kombinationsmöglichkeiten:

 Typ IQSG ... H	 Typ IQSG ... H	 Typ IQSG ... H	 Typ IQSG ... H	 Typ IQSG ... H
 mit Typ IQSG	 mit Typ IQSL	 mit Typ IQST	 mit Typ IQST	 mit Typ IQSQ
+	+	+	+	+
 =	 =	 =	 =	 =



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.